

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 5-12
GTIN	4062406056667
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 127 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 125 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	12
Ø otworu rdzenia	125 mm
długość całkowita L	180 mm
głębokość gwintu	190,5 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø chwytu D _s	56 mm
kąt nacięcia	15 stopni

liczba rowków wiórowych	12
Ø gwintu	127 mm
Chwył kwadratowy □	44 mm
Materiał ostrza 	HSS
skok gwintu	2,117 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	5-12 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik