



## Akumulatorowe lampy prętowe LED, Typ: 170



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081579 170
GTIN	4062406056872
Klasa artykułu	02A

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowa lampa prętowa LED z trybem światła głównego i punktowego oraz klipsem do zawieszania na kieszeni i silnym magnesem mocującym. Podstawa magnetyczna, z przegubem kulowym, obracana w zakresie 360°.

#### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

#### w dostawie::

W komplecie kabel USB do ładowania.

### Opis techniczny

Strumień światła	220 lm
czas świecenia	2,5 h
Napięcie akumulatorów	3,7 V
strefa wg ATEX	brak

masa	83 g
pojemność akumulatora	1,1 Ah
Źródło światła	Moduł LED
strumień światła, stopień 2	80 lm
stopień ochrony IP	IP 20
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	170 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Szerokość całkowita	20 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Latarka