

**CDCT S40101, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Klasa artykułu	21I

Opis

CDCT S40101 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mm

posuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 140 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
Gatunek	HB7125-1
Materiał ostrza 	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
promień naroża	0,1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 140 m/min
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40101
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia