

**CDCT S40104, Gatunek: HB7035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Klasa artykułu	211

**Opis**

CDCT S40104 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 150 m/minprędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
Zastosowanie dodatkowe	K
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Gatunek	HB7035
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	SF
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40104
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia