

Garant**CDCT S40102, Gatunek: HB7035**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Klasa artykułu	211

Opis

CDCT S40102 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 150 m/minprędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie dodatkowe	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min
Łamacz wiórów	SF
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm

Gatunek	HB7035
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CDCT S40102
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia