

**TDAT 070102, Gatunek: HB7035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Klasa artykułu	211

**Opis**

TDAT 070102 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 150 m/minprędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 150 m/min
Łamacz wiórów	SF
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,3 mm
Gatunek	HB7035
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,05 mm
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	mocno nieciągłe

promień naroża	0,2 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min
Zastosowanie dodatkowe	K
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,23 mm
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDAT 070102
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia