

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M28X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M28X1
GTIN	4062406020132
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 27 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
Ø otworu rdzenia	27 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni

Ø chwytu D _s	20 mm
głębokość gwintu	56 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	28 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M28 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik