

**TDAT 070102, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Klasa artykułu	211

Opis

TDAT 070102 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 140 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 140 m/min
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm
Gatunek	HB7125-1
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDAT 070102
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia