

**TDAT 070104, Gatunek: HB7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Klasa artykułu	21I

Opis

TDAT 070104 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,23 mmposuw f : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7410
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
Zastosowanie główne	Ti
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	TIS
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,23 mm

Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDAT 070104
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia