

**TDAT 070104, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Klasa artykułu	211

**Opis**

TDAT 070104 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 140 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7125-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 140 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,3 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,23 mm

posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Zastosowanie główne	M
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDAT 070104
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia