

**GCCT 060204, Gatunek: HB7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Klasa artykułu	211

**Opis**

GCCT 060204 HB7410 Gatunek: HB7410

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	TIS
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Zastosowanie główne	TI
Gatunek	HB7410
Materiał ostrza &nbsp;	HM

posuw f	0,05 - 0,23 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,35 mm
promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	GCCT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia