

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M28X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M28X1,25
GTIN	4062406020149
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26,75 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	20 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	26,75 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø gwintu	28 mm
skok gwintu	1,25 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	56 mm
długość całkowita L	140 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M28 × 1,25
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik