


**TDAT 070101, Gatunek: HB7035**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Klasa artykułu	211

**Opis**

TDAT 070101 HB7035 Gatunek: HB7035

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

posuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 150 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 60 - 150 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 150 m/min
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,05 mm
Zastosowanie dodatkowe	K
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,3 mm
promień naroża	0,1 mm
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	60 - 150 m/min
Gatunek	HB7035
powłoka	TiN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDAT 070101
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia