

Garant**Taboret warsztatowy, pianka integralna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysoki****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965052
GTIN	4045197702418
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe z **pianki integralnej**, łatwe do pielęgnacji, zmywalne, o **solidnej konstrukcji**, odporne na działanie słabych kwasów i ługów.

Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z **wyzwalaczem pierścieniowym**. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Ø siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Opis techniczny

Ø podstawy	690 mm
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
materiał siedziska odporny na działanie słabych kwasów i ługów	tak

kolor tapicerki	czarny
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Ślizg z obręczą na stopy
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
Ø siedziska	350 mm
nośność	120 kg
materiał siedzenia	integralnej pianki
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
Sposób regulacji wysokości	wywołanie pierścieniowe
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	580 - 850 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	962518
---------------------------	--------