

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M38X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M38X0,5
GTIN	4062406020897
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,5 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	24 mm
skok gwintu	0,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	76 mm
Ø otworu rdzenia	37,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	38 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M38 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik