

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M42X4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M42X4,5
GTIN	4062406021238
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwył kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	84 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
długość całkowita L	200 mm
skok gwintu	4,5 mm
Ø otworu rdzenia	37,5 mm

liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D_s	32 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	42 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M42 × 4,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik