

**Garant****RC.T 0803, Gatunek: HB725**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260630 HB725
GTIN	4062406058630
Klasa artykułu	21G

## Opis

RC.T 0803 HB725 Łamacz wiórów: UM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

## Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	UM
Gatunek	HB725
Zastosowanie główne	UNI
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
powłoka	PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RC.T 0803
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia