

Garant
Nawiertaki NC z HSS-E 90° N, TiAlN, Ø DC h6: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	112020 12
GTIN	4045197001177
Klasa artykułu	11A

Opis
Wykonanie:

≥ Ø 6 mm z **powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.**

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej Ø otworu (a nie dla zewnętrznej Ø nawiertaka).

chwyt: DIN 1835 B z h6

Długość rowków wiórowych L_c : 30 mm

długość całkowita L: 102 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	12 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Długość rowków wiórowych L_c	30 mm
Ø chwytu D_s	12 mm
długość całkowita L	102 mm
chwyt	DIN 1835 B z h6
powłoka	TiAlN

Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	90 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez