

Garant**CCGT 030101, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Klasa artykułu	211

Opis

CCGT 030101 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VF
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7125-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
promień naroża	0,1 mm
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030101
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia