

**Garant****CCGT 030101, Gatunek: HU7315-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260046 HU7315-1
GTIN	4062406058685
Klasa artykułu	211

### Opis

CCGT 030101 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

### Opis techniczny

Gatunek	HU7315-1
Łamacz wiórów	AF
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,05 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
posuw $f$	0,03 - 0,1 mm/obr,
Zastosowanie główne	N

Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
promień naroża	0,1 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030101
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia