

Garant**CCGT 030102, Gatunek: HB7025-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Klasa artykułu	211

Opis

CCGT 030102 HB7025-1 Gatunek: HB7025-1

Łamacz wiórów: SF

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
Łamacz wiórów	SF

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7025-1
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030102
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia