

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M14X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M14X1
GTIN	4062406022600
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	13 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu D _s	11 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3

skok gwintu	1 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	14 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	28 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M14×1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik