


Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Zastosowanie główne	K
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7210-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
Łamacz wiórów	GM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
powłoka	TiCN

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia