


**Garant****CNMA 120412, Gatunek: HB7210-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Klasa artykułu	21G

### Opis

CNMA 120412 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

### Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,3 - 0,7 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,4 mm
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Gatunek	HB7210-1
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMA 120412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia