

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250160 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406058906 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

CNMG 120412 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min**Opis techniczny**

| | |
|--|--------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,4 - 6,5 mm |
| Gatunek | HB7210-1 |
| Materiał ostrza | HM |
| Zastosowanie główne | K |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ | 6,5 mm |
| promień naroża | 1,2 mm |

| | |
|---|--|
| Łamacz wiórów | GM |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| posuw f | 0,3 - 0,7 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 100 - 450 m/min |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$ | 0,4 mm |
| powłoka | TiCN |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120412 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |