

Garant**DN.G 150608, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150608 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	GM
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,4 mm
Gatunek	HB7210-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia