

**Garant****DN.G 110408, Gatunek: HB7210-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Klasa artykułu	21G

### Opis

DN.G 110408 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,4 mm
Gatunek	HB7210-1
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	GM
Zastosowanie główne	K
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia