


Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7210-1 promień naroża: 0,8 mm
Gatunek: HB7210-1
Łamacz wiórów: GM
głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mm
posuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Zastosowanie główne	K
Łamacz wiórów	GM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,5 mm
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7210-1
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia