


Garant**SNMG 150612, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150612 HB7210-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GG

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mm

posuw f : 0,32 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
promień naroża	1,2 mm
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,4 mm

Gatunek	HB7210-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,32 - 0,8 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
Łamacz wiórów	GG
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia