


Garant**SNMA 120412, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251228 HB7210-1
GTIN	4062406059071
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMA 120412 HB7210-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7210-1

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mm

posuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	K
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7210-1

posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMA 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia