

Garant**WN.G 060408, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 060408 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,4 mm
posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Łamacz wiórów	GM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	K
Gatunek	HB7210-1
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia