


Garant**SNMG 120412, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120412 HB7210-1 promień naroża: 1,2 mm
Gatunek: HB7210-1
Łamacz wiórów: GG
głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mm
posuw f : 0,32 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7210-1
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
posuw f	0,32 - 0,8 mm/obr,
Łamacz wiórów	GG
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia