


**Garant****SNMG 120412, Gatunek: HB7210-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Klasa artykułu	21G

### Opis

SNMG 120412 HB7210-1 promień naroża: 1,2 mm  
Gatunek: HB7210-1  
Łamacz wiórow: GM  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
posuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f$	0,3 - 0,7 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	GM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Gatunek	HB7210-1
Zastosowanie główne	K
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,4 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia