


Garant**CC.T 09T308, Gatunek: HB7210-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Zastosowanie główne	K
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	GM
Gatunek	HB7210-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia