

**WNMG 080408, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080408 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GG

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 6,5 mmposuw f : 0,3 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	GG
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,4 mm
Gatunek	HB7210-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	6,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	K

głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
posuw f	0,3 - 0,8 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	neutralne
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia