

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7210-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	GM
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	K
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia