


**Garant****SC.T 120408, Gatunek: HB7210-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Klasa artykułu	21G

## Opis

SC.T 120408 HB7210-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/obr,

## Opis techniczny

posuw $f$	0,1 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	GM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	HB7210-1
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia