

**Garant****Płytki skrawające do okrawania, HB7525, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Klasa artykułu	21Y

**Opis**

Płytki skrawające do okrawania UNI posuw f: 0,005-0,03 mm

**Opis techniczny**

posuw f	0,005-0,03 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7525
$t_{\min}$	0,25 mm
$t_{\max}$	1,75 mm
Liczba ostrzy Z	6
Rodzaj produktu	Płytki skrawające do grawerowania i okrawania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	30 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		