


CNMG 120408, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mm

posuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 435 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 435 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA025P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PQ

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia