


CNMG 120416, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120416 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Gatunek	CA025P
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	PS
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia