


CNMG 120408 Wiper, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250213 CA025P |
| GTIN | 4960664863235 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

CNMG 120408 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------|
| Zastosowanie główne | P |
| Łamacz wiórów | WQ |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 3,5 mm |
| Gatunek | CA025P |
| głębokość skrawania a_p | 1 - 3,5 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 420 m/min |
| posuw f | 0,15 - 0,35 mm/obr, |

| | |
|---|--|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 1 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| powłoka | CVD |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |