


CNMG 120416, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120416 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	1 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Łamacz wiórów	PH
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
promień naroża	1,6 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia