

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/08mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Klasa artykułu	21T

## Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2525M08
Seria	QuickTurn
śruby mocujące	269028 29
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0803
długość główki L <sub>1</sub>	19,8 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
wielk. płytki	8 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

