

**DNMG 150608, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 435 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PQ
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 435 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia