



## Wysokowydajne frezy MFH mini, z otworem, Ø D / liczba ostrz Z: 40/5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Klasa artykułu	250

### Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 40/5 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø D<sub>3</sub>: 32 mm

maksymalna głębokość skrawania a<sub>p maks.</sub>: 1 mm

długość całkowita L<sub>ges</sub>: 40 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOGU 0303..

śruba mocująca płytki obracane: 229713 (8IP; 1,2 Nm)

### Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	tak
długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
Liczba ostrzy Z	7
Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	1 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	40 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	LOGU 0303..
Ø otworu uchwytu	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------