

**DNMG 150616, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150616 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mmposuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	PH
Gatunek	CA025P

Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia