

**DNMG 150612, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150612 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Łamacz wiórów	PS
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	1 - 4 mm
Gatunek	CA025P
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia