


SNMG 120408, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120408 CA025P promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Gatunek	CA025P
Łamacz wiórów	PS
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia