

**SNMG 120408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120408 CA025P promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	CA025P
Materiał ostrza 	HM

Łamacz wiórów	PH
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia