

**SNMG 120408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 120408 CA025P promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 435 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 435 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Łamacz wiórów	PQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Gatunek	CA025P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia